



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 18X200
GTIN	4020772070908
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Magasság	30 mm
Szélesség	50 mm
Horonyszélesség	18 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas