

Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/Ø: 4/25



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 345000 4/25 |
| GTIN | 4045197311856 |
| Árucikk kategória | 37E |

Leírás

Kivitel:

Edzett, furat és külső kúp köszörült.

Felhasználás:

Hengeres menetfúrók és dörzsárak befogására négyszög-menesztéssel.

Szabvány:

DIN 6328

Alkalmazás:

Állítóhüvelyekbe, lengőtartókba, betétekbe és többorsós automatákba történő befogáshoz, szorosan egymás mellett lévő orsók esetén.

Figyelem:

Marási munkákhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------------|
| Szár □-höz | 20 mm |
| Szár Ø-höz | 25 mm |
| Termék fajtája | Szorítópatron |