



## Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	371600 14X125
GTIN	4020772070496
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

### Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Szélesség	38 mm
Horonyszélesség	14 mm
Teljes hossz	125 mm
Magasság	25 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas