



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 22X250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Szélesség	60 mm
Horonyszélesség	22 mm
Teljes hossz	250 mm
Felfogó csavarokhoz	M20; M22
Magasság	40 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas