



Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Szélesség	38 mm
Teljes hossz	160 mm
Horonyszélesség	14 mm
Magasság	25 mm
Típus	6315B
Szabvány	DIN 6315 B
Termék fajtája	Szorítóvas