



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: 290



Rendelési adatok

Rendelés száma	441150 290
GTIN	7290005395017
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Univerzális mérőóra-befogó finombeállítással, Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 col befogószárhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez.

Párbeszédablak szöveg:

Finombeállítás a mérőóra befogónál

Műszaki leírás

Mágnestalp hossza	60 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Kinyúlás	317 mm
Tartóerő	800 N

Maximális terhelés	8 kg
Csuklós kar hossza L ₂	113 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Csuklós kar hossza L ₁	133 mm
Csatlakozó menet alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Állványtalp Típus V	442120 V
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus 0	442140 0
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Állványtalp Típus 0	442120 0
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 1	442120 1
Állványtalp Típus K3	442120 K3
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Állványtalp Típus 1	442140 1
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Állványtalp Típus 1	440868 1
Állványtalp finombeállítással Típus 0	442125 0
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290