



Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: N3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 441190 N3 |
| GTIN | 7290005395062 |
| Árucikk kategória | 46G |

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.

Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. **Vario** mérőműszer felfogó Ø 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.

Finombeállítás a mérőóra befogónál.

Különleges tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Keresztkar Ø D₁: 16 mm

Keresztkar hossza L₁: 225 mm

Oszlop Ø D₂: 18 mm

Oszlop magassága L₂: 350 mm

Csatlakozó menet: M10×1,25 külső menet

Tartóerő: 1300 N

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Csatlakozó menet | M10×1,25 külső menet |
| Mágnestalp hossza | 120 mm |
| Tartóerő | 1300 N |
| Keresztkar $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Mágnestalp magassága | 55 mm |
| Mágnestalp szélessége | 50 mm |
| Keresztkar hossza L_1 | 225 mm |
| Oszlop $\varnothing D_2$ | 18 mm |
| Oszlop magassága L_2 | 350 mm |
| Termék fajtája | Messtativ |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Állványtalp Típus F | 442120 F |
| Állványtalp Típus 2 | 442140 2 |
| Rudazat rögzítő univerzális mérőóra állványokhoz mérőóra állványrudazat \varnothing -höz 16/18 mm | 440351 16/18 |
| Állványtalp Típus 2 | 442120 2 |
| Vario mérőóra befogó Típus FA1500 | 440401 FA1500 |