

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulikus mérőóra-állvány rudazat (talp nélkül) mechanikus finombeállítással a mérőóra tartón, Kinyúlás: 220mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	440840 220
GTIN	4260180710885
Árucikk kategória	46Q

### Leírás

#### Kivitel:

**Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához.** A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. Csak állvány rudazat talp **nélkül**.

#### Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérsékletre való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

### Műszaki leírás

Kinyúlás	220 mm
Csatlakozó menet	M8 külső menet
Tartóerő	800 N

Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Termék fajtája	Mérőóra állvány

---

**Tartozék**

Mérőóra tartó	440860
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Csillagfogantyú Típus 3	440850 3
Állványtalp Típus 1	440868 1
Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
Tartalék dugattyú Típus 3	440830 3