



3-D csuklós kar, Típus: 240



Rendelési adatok

Rendelés száma	442114 240
GTIN	4045197551221
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé.

Műszaki leírás

Belső menet Ø felül	M6
Csuklós kar hossza L ₂	101 mm
Csuklós kar hossza L ₁	110 mm
Külső menet Ø alul	M8
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Állványtalp Típus 0	442120 0
Állványtalp Típus K3	442120 K3
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Állványtalp Típus 1	442140 1
Állványtalp Típus V	442120 V
Állványtalp Típus 0	442140 0
Állványtalp Típus 1	442120 1
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1