

Mitutoyo**Digitális karbon tolómérő, Méréstartomány: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415400 2000
GTIN	2050001058010
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki. Mozgató tolókával az állandó mérőerő érdekében. Rendkívül könnyű. Előválasztható névleges érték (Preset), belső és külső mérés átkapcsolás (Offset).

Funkció:

IP66: Erős vízszugár, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Csőrhossz	150 mm
Kalibrálás	A1
Súly	2,56 kg
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 2000 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1

Elem típusa	SR44
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,12 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolmérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Adó Típus S11E	498966 S11E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2