

**Mitutoyo****Digitális műhelytolómérő mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415350 1000
GTIN	4946368124872
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

497080 és 497100 sz. adatkábel.

**Műszaki leírás**

Csőrhossz	150 mm
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,07 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó

Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1