

**Mahr****Digitális műhelytolómérő, könnyített kivitelű, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 415510 500    |
| GTIN              | 2050001060228 |
| Árucikk kategória | 43A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Digitális műhelytolómérő könnyített kivitelben.** Nagy digitális kijelző. Pengecsúcsokkal és prizmavezetővel.

Rozsdamentes, edzett és köszörült mérőcsőrök és csúcsok. A prizmavezető miatt könnyű, precíz járás. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló).

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Méréstartomány                       | 0 - 500 mm    |
| Átkapcsolható leolvasás              | mm / inch     |
| Belső mérőszár Ø                     | 20 mm         |
| Csőrhossz                            | 150 mm        |
| Kalibrálás                           | A1            |
| Súly                                 | 1,4 kg        |
| Leolvasás                            | 0,0005 coll   |
| Leolvasás                            | 0,01 mm       |
| Hibahatár                            | 0,05 mm       |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081560 CR2032 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| A tartalmazott elemek száma | 1              |
| Energiaellátás              | Elemes         |
| Szabvány                    | Gyári szabvány |
| Méréstechnika               | digitális      |
| Termék fajtája              | Műhelytolómérő |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők<br>Max. méréstartomány 500 mm | 021010 500 |
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.<br>méréstartomány 500 mm       | 021000 500 |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|