

Mahr**Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415320 750
GTIN	4059192002947
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek.

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	150 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 750 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,05 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2