

**Mitutoyo****Digitális karbon tolómérő, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415400 1000
GTIN	4946368125275
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki. Mozgató tolókéval az állandó mérőerő érdekében. Rendkívül könnyű. Előválasztható névleges érték (Preset), belső és külső mérés átkapcsolás (Offset).

**Funkció:**

IP66: Erős vízszugár, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497085 sz.

**Műszaki leírás**

Kalibrálás	A1
Súly	1,25 kg
Csőr hossz	150 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1

Elem típusa	SR44
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,05$ mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S11E	498966 S11E