

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 43X400 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 43X400
GTIN	4020772071158
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Magasság H: 120 mm

Magasság H₂: 60 mm

Szélesség: 100 mm

Felfogó csavarokhoz: M36; M42

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M36; M42
Teljes hossz	400 mm
Horonyszélesség	43 mm
Szélesség	100 mm
Magasság H	120 mm
Magasság H ₂	60 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas

