



Beállítható csavarbak alu alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	373550 80
GTIN	4020772075811
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Az állítható bak talprészében lévő állandó mágnes pontos és egyszerű pozícionálást tesz lehetővé **vertikális befogásnál**.

Figyelem:

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375010 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Szorítóvas horonyszélessége	14 - 22 mm
Teherbírás	30 kN
Fej Ø	50 mm
Alsórész Ø	50 mm
Legmagasabb felfekvés	80 mm
Legkisebb felfekvési magasság	60 mm

Típus	6400
Termék fajtája	Satu