

Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7415 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIM
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	S
Forgácstörő	TIM
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 70 m/min

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz