



Beállító ék „Herkules“, Legmagasabb felfekvés: 190mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	374900 190
GTIN	4020772072797
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil szerkezet; gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél. **A köszörült ékfelületek finom és egyenletes magasságállítást tesznek lehetővé**, 1/10 mm-nél nagyobb pontossággal. A magasságállítás a recés csavarral vagy hatszögkulccsal végezhető el. A kettős hatás nagy löketet és precíz vertikális mozgást eredményez oldalirányú eltolódás nélkül.

Felhasználás:

Különösen rajz szerinti munkáknál, nehéz öntött vagy kovácsolt munkadarabokon, nagy szerszámgépeken.

Tartalom:

375000 sz. cserélhető gömb alakú rátét.

Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő \varnothing 12 mm központosító furattal 375000– 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Legmagasabb felfekvés	190 mm
Teherbírás	250 kN
Magasságállítás orsó-fordulatonként	2,02 mm

Legkisebb felfekvési magasság	170 mm
Alapterület szélesség	145 mm
Alapfelület hossz	175 mm
Típus	6460
Termék fajtája	Ék