

**Szorítóvas hajlított, DIN 6316, Horonyszélesség×teljes hossz: 33X315 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Árucikk kategória	35A

Leírás**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, festett.

Magasság H: 100 mm

Magasság H₂: 50 mm

Szélesség: 80 mm

Felfogó csavarokhoz: M30

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M30
Teljes hossz	315 mm
Horonyszélesség	33 mm
Szélesség	80 mm
Magasság H	100 mm
Magasság H ₂	50 mm
Típus	6316
Szabvány	DIN 6316
Termék fajtája	Szorítóvas

