

**Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 418000 1000 |
| GTIN | 4045197203625 |
| Árucikk kategória | 41Z |

Leírás**Kivitel:**

Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek.
Mattkrómozott nóniusz.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------|
| Méréstartomány | 0 - 1000 mm |
| Mérőszár a | 10 mm |
| Nóniusz-hossz | 39 mm |
| Mérősin keresztmetszete | 20×5 mm |
| Mérőszár b | 13 mm |
| Híd hossza | 250 mm |
| Osztás | 1/20 mm |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,15 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Méréstechnika | analóg |

| | |
|------------------|----------------------|
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Kalibrálás | A1 |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|-------------|
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm | 021000 1000 |
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm | 021010 1000 |