



## Digitális mélységmérő tolómérő TWIN CAL IP 67, Méréstartomány: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	418695 500
GTIN	7630041106510
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, IP67 védett, „Soft touch” ház, 12000órás üzemidő, 10perc után készenléti állapot és 2óra után automatikus kikapcsolás, TLC-TWIN interfész, 4 mm széles lépcsős mérőfelület.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Univerzális mélységmérésekhez, furatokhoz, lépcsőkhöz, szélesség- és távolságmérésekhez.

#### Tartalom:

Inkluzív 081560 sz. CR2032 méretű elem.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

### Műszaki leírás

Üzemidő	12000 óra
Kalibrálás	A1
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	USB-interfész
Interfész	Digimatic interfész
Híd hossza	150 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm

Mérőszín keresztmetszete	15×4 mm
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500

## Tartozék

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975