

**HOLEX****Horgas mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418500 300
GTIN	4045197203700
Árucikk kategória	41Z

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott nóniusz. Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Lehajlított karcsú mérősin osztással mindkét oldalon. A mérősin átfordításával normál mélységmérő **tolómérőként is használható**. Finomkösörült mérőfelületek.

**Tartalom:**

500L méret dobozban.

**Műszaki leírás**

Nóniusz-hossz	39 mm
Híd hossza	150 mm
Mérősin keresztmetszete	12×4 mm
Horog mérete b	10 mm
Horog mérete a	28 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A2
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021230 300
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300