



Digitális mélységmérő tolómérő TWIN CAL IP 67, Méréstartomány: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418697 250
GTIN	7630041106558
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, IP67 védett, „Soft touch” ház, 12000órás üzemidő, 10perc után készenléti állapot és 2óra után automatikus kikapcsolás, TLC-TWIN interfész, 4 mm széles lépcsős mérőfelület.

360°-ban elforgatható ütközőlap teljes körű mérési feladatokhoz.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzális mélységmérésekhez, furatokhoz, lépcsőkhöz, szélesség- és távolságmérésekhez.

Tartalom:

Inkluzív 081560 sz. CR2032 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
Híd hossza	100 mm
Mérőszín keresztmetszete	15×4 mm

Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	TESA Link Connector TLC
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB