



Digitális mélységmérő tolómérő TWIN CAL IP 67, Méréstartomány: 350mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 418697 350 |
| GTIN | 7630041106565 |
| Árucikk kategória | 45A |

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, IP67 védett, „Soft touch” ház, 12000órás üzemidő, 10perc után készenléti állapot és 2óra után automatikus kikapcsolás, TLC-TWIN interfész, 4 mm széles lépcsős mérőfelület.

360°-ban elforgatható ütközőlap teljes körű mérési feladatokhoz.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzális mélységmérésekhez, furatokhoz, lépcsőkhöz, szélesség- és távolságmérésekhez.

Tartalom:

Inkluzív 081560 sz. CR2032 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

| | |
|------------|-------------------------|
| Kalibrálás | A1 |
| Híd hossza | 150 mm |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | TESA Link Connector TLC |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm |
| Mérősin keresztmetszete | 15×4 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| IP védettség osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm | 021000 500 |
| DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm | 021010 500 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| TLC adatkábel, 2 m Típus USB | 498918 USB |
| TLC adatkábel, 2 m Típus D | 498918 D |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |