

**Mitutoyo****Digitális mélységmérő tolómérő adatkimenettel, Méréstartomány: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418710 750
GTIN	4946368377087
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő hidak, 418744 sz.

Adatkábel 497080 és 497100 sz.

**Műszaki leírás**

Kalibrálás	A1
Interfész	USB-interfész
Interfész	Digimatic interfész
Leolvasás	0,01 mm
Híd hossza	250 mm
Méréstartomány	0 - 750 mm
Mérősin keresztmetszete	20×6 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes

Mérési eltérés E MPE	±0,06 mm
Szabvány	ISO 13385
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357