

Mitutoyo

Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzoló magasság: 600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445135 600
GTIN	8010820400005
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos LCD-kijelző az egyszerű, hibamentes leolvasáshoz (számméret 10 mm). Gyors- és finombeállítás egyszerű, jól kezelhető kézikerekkel. Robusztus, stabil kivitel masszív talpon és ergonomikus kialakítású fogantyúval a fáradtságmentes mozgatáshoz. Zero / ABS nullázáshoz minden tetszőleges helyzetben (pl. összehasonlító mérések) vagy visszatérés az abszolút mércéhez.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357 méret, 1 db 443510 sz. 300 méretű keményfémbetűtes rajztű (mindkét mérethez megfelelő).

Különleges tartozék:

445180 sz. tartó. 497080 sz. adatkábel.

Kalibrálás: E1

Leolvasás: 0,01 mm

Hibahatár: 0,05 mm

Mérőoszlop keresztmetszet: 35×15 mm

Elem élettartama kb.: 2000 óra

Talpfelület hossz: 181 mm

Talpfelület szélesség: 142 mm

Műszaki leírás

Mérőoszlop keresztmetszet	35×15 mm
Előrajzoló magasság	600 mm
Talpfelület szélesség	142 mm
Talpfelület hossz	181 mm
Súly	6,4 kg
Hibahatár	0,05 mm
Leolvasás	0,01 mm
Elem élettartama kb.	2000 óra
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás Magasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	014350 1000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Magasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024630 1000
Magasságmérő előrajzoló DAkks újrakalibrálása 600	024640 600

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Négyszög-tartókar	445180
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolási magasság 300 mm	443510 300
Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2