

3D éltapintó világító kijelzővel Rövid, Befogózár Ø: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	359075 16
GTIN	4045197383136
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

A rugós megtámasztású tapintógömb védi a készüléket a sérüléstől, amennyiben túl erős a rávezetés. Működő alkatrészek edzve és köszörülve.

Tapintási pontosság $\pm 0,01$ mm.

Funkció:

A **tapintógömb** és a **fémes munkadarab érintkezésekor** az elemek hatására a lámpa világítani kezd = vonatkoztatási pont felismerése.

Felhasználás:

- **Munkadarab bázis felületek vagy élek beállítása.**
- **Furatközepponatok központos meghatározása a munkaorsóhoz viszonyítva.**

A Z-tengelyen történő letapintásnál a vonatkoztatási hosszt a szerszámbemérő készülékben kell meghatározni és figyelembe venni.

Tartalom:

081560 sz. A23 speciális elem.

Műszaki leírás

Befogózár Ø	16 mm
Teljes hossz	118 mm

Tapintógömb Ø	10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 A23
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa A23	081560 A23
---	------------