

Garant**Analóg 3D tapintó tapintóbetéttel (Ø 4 mm)****Rendelési adatok**

Rendelés száma	359520
GTIN	4045197223302
Árucikk kategória	31T

Leírás**Kivitel:**

- **Lineáris skála.**
- **Méréshez alkalmas.**
- **Precíz működés.**
- **A kompakt felépítés megakadályozza az ütközést a tapintáskor.**
- **Por- és vízálló = IP 67.**
- **Kényelmes és pontos körfutás-beszabályozás.**
- **Egy skála radiális és axiális tapintáshoz.**

Szabvány:

- **Lineáris skálával.**
- **Kényelmes és pontos körfutás-beszabályozás.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Precíz mérőkészülék maró- és szikraforgácsoló gépekhez. Munkadarab-nullapontok meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok és vonatkoztató élek mérésére.

Tartalom:

Inkluzív tapintóbetét, 359505 sz., 4 méret

Különleges tartozék:

Tapintóbetét, 359505 sz., 6 méret

Figyelem:

359500 sz. digitális 3D tapintó.

Hozzávaló 359505 sz. tapintóbetétek és 359510 tartalék üveg.

IP védettségi osztály: IP 67

Szár Ø: 16 mm

Leolvasási pontosság: 0,01 mm

Mérési pontosság: 0,01 mm

Kitérítési út x, y, z irányonként: 7 mm

Tapintókar szabad hossza: 40 mm

Teljes hossz (ház és tapintóbetét): 134 mm

Műszaki leírás

Tartalék üveg	359510
Kijelző Ø	50 mm
Leolvasási pontosság	0,01 mm
Teljes hossz (ház és tapintóbetét)	134 mm
Kitérítési út x, y, z irányonként	7 mm
Tapintókar szabad hossza	40 mm
Tartalék tapintóbetét	359505 4
Mérési pontosság	0,01 mm
Szár Ø	16 mm
Szárhossz	40 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Tapintóbetét 3D éltapintóhoz Tapintógömb Ø D 4 mm	359505 4
Weldon befogó Forma AD Befogási Ø D1 16 mm	300410 16
Tapintóbetét 3D éltapintóhoz Tapintógömb Ø D 6 mm	359505 6
Tartalék üveg analóg 3D éltapintókhoz	359510

Gumiharmonika 3D éltapintóhoz

359512