

Mitutoyo**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 275-300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420500 275-300
GTIN	4946368215044
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

Tartalom:

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	275 - 300 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Orsóemelkedés	1/50 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	18 mm
Kalibrálás	B2

Hibahatár	5 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 500 mm	022050 500
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 300 mm	022040 300