

Garant**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	19 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Beállító etalonok száma	1
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
------------------------------------	-----------