

Garant**Digitális 3D tapintó tapintóbetéttel (Ø 4 mm)****Rendelési adatok**

Rendelés száma	359500
GTIN	4045197225764
Árucikk kategória	31T

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy pontosság és linearitás.** Munkadarabok mérésére alkalmas és a mérés a teljes munkatartományban lehetséges.
- **Vezérléstől független.**
- **A kombinált kijelző miatt nagyon jól leolvasható: Grafikus kijelző sáv dinamikus út-információval; a digitális kijelző a pontos mért értéket mutatja.**
- **Kényelmes és egyszerű körfutás-beszabályozás.**
- **Nagy munkatartomány minden irányba (x, y, z : 7 mm).**
- **Kompakt fémház.**
- **Kialakított törési pont.**
- **Por- és vízálló (IP67).**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Precíz mérőkészülék maró- és szikraforgácsoló gépekhez. Munkadarab-nullapontok meghatározására, hosszúságok, furatközéppontok és vonatkoztató élek mérésére.

Tartalom:

Elem 081560 sz., CR2032 méret és tapintóbetét 359505 sz. 4 méret.

Figyelem:

Hozzávaló 359505 sz. tapintóbetétek.

Műszaki leírás

Tartalék tapintóbetét	359505 4
Súly	0,52 kg
Tapintókar szabad hossza	40 mm
Kitérítési út x, y, z irányonként	7 mm
Teljes hossz (ház és tapintóbetét)	134 mm
Mérési pontosság	< 0,01 mm
Beszabályozási út	± 0,4 mm
Szár Ø	16 mm
Ház szélessége	65 mm
Ház hossza	82 mm
Ház mélysége	39 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,005 mm
Elem típusa	Gombelem
Szárhossz	40 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Elemrekesz fedél	359514
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Gumiharmonika 3D éltapintóhoz	359512
Tapintóbetét 3D éltapintóhoz Tapintógömb Ø D 4 mm	359505 4

