

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 141250****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 375310 141250 |
| GTIN | 4020772086183 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

- **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Kő szélessége e | 22 mm |
| Keskeny kő szélessége a | 13,7 mm |
| Menethossz b | 35 mm |
| Magasság k | 8 mm |
| T-horony névleges méret | 14 mm |
| Menet G | M12 |
| Hossz L | 50 mm |
| Típus | 787 |

Termék fajtája

Horonycsavar