

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 175-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

**Tartalom:**

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Leolvasás	0,01 mm
Orsóemelkedés	1/50 mm
Mérődob $\emptyset$	18 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó $\emptyset$	6,35 mm
Méréstartomány	175 - 200 mm
Kalibrálás	B2

Hibahatár	4 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200