

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 1412160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375310 1412160
GTIN	4020772087326
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	14 mm
Magasság k	8 mm
Menethossz b	100 mm
Keskeny kő szélessége a	13,7 mm
Kő szélessége e	22 mm
Menet G	M12
Hossz L	160 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar