

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 1616100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375310 1616100
GTIN	4020772086275
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	16 mm
Menethossz b	65 mm
Magasság k	9 mm
Keskeny kő szélessége a	15,7 mm
Kő szélessége e	25 mm
Menet G	M16
Hossz L	100 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar