

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 1616125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375310 1616125
GTIN	4020772087364
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

**Nagy szilárdságú kivitel**, szilárdsági osztály = 12.9.

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Külön**, anya és alátét nélkül.

**Opcionális tartozék:**

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

**Figyelem:**

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

Menethossz b	85 mm
Keskeny kő szélessége a	15,7 mm
T-horony névleges méret	16 mm
Magasság k	9 mm
Kő szélessége e	25 mm
Menet G	M16
Hossz L	125 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar