

Mitutoyo**Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 500-600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420810 500-600
GTIN	2050001059970
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csilllogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Műszaki leírás

Mérőbetétek száma	4
Beállító etalonok száma	4
Méréstartomány	500 - 600 mm
Súly	10,4 kg
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	8 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	21 mm

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 μm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 500-600 mm	020450 500-600
---	----------------