

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 222080****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375310 222080
GTIN	4020772086343
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

- **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	22 mm
Keskeny kő szélessége a	21,7 mm
Menethossz b	55 mm
Magasság k	14 mm
Kő szélessége e	35 mm
Menet G	M20
Hossz L	80 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar