

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Digitális kengyeles mikrométer kompakt kivitelben. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm magas). Keményfémbetétes mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Hibahatár	3 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokKalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstartomány 25 mm

022000 25

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstartomány 100 mm

022010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357

081560 357