

Hartig

**Precíziós kengyeles mikrométer 50 mm orsóúttal, Méréstartomány: 0-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Árucikk kategória	46P

**Leírás****Kivitel:**

Stabil gömbgrafitos öntöttvas kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsoló és rögzítővel. Leppelt, keményfémbevetéses mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság.

**Előny:**

50 mm orsóút, ideális nagyobb méréstartományokhoz. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

**Tartalom:**

Beállító etalon nélkül

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	8 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Méréstartomány	0 - 50 mm
Mérődob Ø	24 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	3 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100