

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 2424160****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 375310 2424160 |
| GTIN | 4020772086473 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Nagy szilárdságú kivitel, szilárdsági osztály = 12.9.

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Magasság k | 16 mm |
| Keskeny kő szélessége a | 23,7 mm |
| Kő szélessége e | 40 mm |
| T-horony névleges méret | 24 mm |
| Menethossz b | 110 mm |
| Menet G | M24 |
| Hossz L | 160 mm |
| Típus | 787 |

Termék fajtája

Horonycsavar