

**T-horonycsavar, rombusz, T-horony névleges méretxhossz L: 18X160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375335 18X160
GTIN	4020772087395
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

- Kovácsolt.
- T-horony mart, görgözött menet.
- 10.9 szilárdsági osztályra nemesítve.

Felhasználás:

Hosszú gépasztalokon könnyebbé válik egy kiegészítő befogási hely kialakítása. A felfogócsavar felülről kerül be a T-horonyba.

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	18 mm
Keskeny kő szélessége a	17,7 mm
Menethossz b	100 mm
Magasság k	10 mm
Kő szélessége e	28 mm
Menet G	M16

Hossz L	160 mm
Típus	797
Rombusz	igen
Termék fajtája	Horonycsavar