

**T-horonycsavar, rombusz, T-horony névleges méretxhossz L: 14X80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

- Kovácsolt.
- T-horony mart, görgőzött menet.
- 10.9 szilárdsági osztályra nemesítve.

Felhasználás:

Hosszú gépasztalokon könnyebbé válik egy kiegészítő befogási hely kialakítása. A felfogócsavar felülről kerül be a T-horonyba.

Műszaki leírás

Kő szélessége e	22 mm
T-horony névleges méret	14 mm
Magasság k	8 mm
Keskeny kő szélessége a	13,7 mm
Menethossz b	55 mm
Menet G	M12

Hossz L	80 mm
Típus	797
Rombusz	igen
Termék fajtája	Horonycsavar