

**Garant****Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 75X50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Árucikk kategória	41G

## Leírás

**Kivitel:****Maximális pontosság.** Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

**Vastag ütközőszárral.****Felhasználás:**

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

## Műszaki leírás

Derékszögűség	0,003 mm
Hosszú szár hossza	75 mm
Hosszú szár szárkeresztmetszete	18×3 mm
Rövid szár szárkeresztmetszete	16×12 mm
Rövid szár hossza	50 mm
Szabvány	DIN 875/00

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100