

**Garant**

**Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 100X70mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

**Maximális pontosság.** Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

**Felhasználás:**

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Rövid szár hossza	70 mm
Derékszögűség	0,003 mm
Hosszú szár hossza	100 mm
Szabvány	DIN 875/00
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100