

Garant**ZeroClamp befogócsap belső menettel, Típus: 25M16/138****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360025 25M16/138
GTIN	4045197577146
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Belső menettel, inkluzív a hozzávaló töcsavar. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Műszaki leírás

Központosító Ø D	25 mm
Menet M ₂ külső	M16
Alkalmas befogótárcsa Ø-höz	138 mm
Menet M ₁ külső	M16

Sorozat	ZeroClamp
Külső Ø tűrés	k6
Termék fajtája	Befogó csap