



## Menetmérő huzal készlet, Huzal Ø: 0,455mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	422490 0,455
GTIN	2050001063519
Árucikk kategória	46P

### Leírás

#### Kivitel:

Edzett és lepellent menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

#### Felhasználás:

Külső menet menetoldal Ø-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

#### Tartalom:

Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

#### Figyelem:

**Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó Ø-t** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

### Műszaki leírás

Huzal Ø	0,455 mm
P menetemelkedéshez	0,7 / 0,75 / 0,8
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint	4,305 / 5,153 mm
Menetmérethez	M4 / M5

Hibahatár	± 1 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L16
Termék fajtája	Menetmérő huzal
Orsó Ø-höz	6,35 mm
Orsó Ø-höz	6,5 mm
Orsó Ø-höz	6,8 mm
Orsó Ø-höz	7,5 mm
Orsó Ø-höz	8 mm

### Szolgáltatások

KalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028900 GMD
DAkKS kalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028910 GMD