

**Garant****Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 100X70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451030 100X70
GTIN	4045197443892
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Szállítás műanyag dobozban.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 1** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,015 mm
Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Szárhossz	100×70 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	1

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

## Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750

## Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------	---------------