

Garant**Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 150X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Szállítás műanyag dobozban.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 1 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,018 mm
Szárkeresztmetszet	30×6 mm
Szárhossz	150×100 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	1

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 150X100 mm	451600 150X100
---------------------------------	----------------