

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 421660 50-75 |
| GTIN | 4946368507736 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás**Kivitel:**

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nőniusszal. Részinterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnli használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Mérőfelületek párhuzamossága | 6 µm |
| Méréstartomány | 50 - 75 mm |
| Kalibrálás | B2 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081560 357 |
| IP védettség osztály | IP 65 |

| | |
|----------------|----------------------|
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | DIN 863 |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm | 022040 100 |
| DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm | 022050 100 |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357 | 081560 357 |
| Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1 | 497445 D1 |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Adó Típus S16E | 498966 S16E |
| Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2 | 497445 USB2 |
| Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2 | 497445 D2 |
| Beállító etalon Teljes hossz 50 mm | 421100 50 |